


HOLEX**Brusna plošča (A), Ø 76,2 mm, Zrnatost: 36****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 553955 36 |
| GTIN | 4045197526274 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Optimalna združitev brusnega krožnika in brusnega diska s hitrovpenjalnim sistemom (notranji navoj). Enostavno in hitro ročno menjavanje brusnih diskov, tudi po grobi uporabi.

Običajni korund (A) za univerzalno uporabo.

Centrično ležišče brusnega diska, zaradi tudi mirno delovanje brez tresljajev.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah v orodjarstvu, izdelovanju kalupov in modelarstvu, pri izdelovanju strojev, naprav in posod. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Napotek:

Druge mere in zrnatosti so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Zrnatost | 36 |
| Ø plošče | 76,2 mm |
| Brusno sredstvo | Običajni korund (A) |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 76,2 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 20000 min ⁻¹ |
| Vrsta izdelka | Brusna plošča |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | pogojno primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 6 mmsrednje trda
Zunanji Ø 75M mm

553920 75M