

Kontrolni prstan za utore gredi, A–ZC, Nazivna mera: 18mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484406 18
GTIN	2050001063229
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Kontrolni trni za mejne utore gredi z dobro in izmetno stranjo. Dobra stran s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164. Telo merila je iz kaljenega jekla.

Kontrolni prstani za mejne utore gredi do ISO-**položajev tolerančnih polj A – ZC v osnovnih tolerančnih razredih 7 – 13**. Pri naročilu je treba navesti nazivno mero, položaj tolerančnega polja in osnovni tolerančni razred oz. tolerančni razred; npr. art. 484406 vel. 10M6.

Uporaba:

Za preverjanje ploskega prilega npr. utorov.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Napotek:

Določanje zelenih tolerančnih razredov. Pri naročilu **obvezno navedite položaj tolerančnega polja (A – ZC)** in osnovni tolerančni razred (7 – 13), npr. art. 484406 vel. **10M6**. Za kontrolni prstan za mejne utore gredi z vmesno mero in vsemi nazivnimi merami s toleranco v številkah glejte art. 484409; 484411.

Tehnični opis

Nazivna mera	18 mm
Kakovost	7
Kakovost	8
Kakovost	9
Kakovost	10

Kakovost	11
Kakovost	12
Kakovost	13
Material	Kaljeno jeklo
Standard	DIN EN ISO 1938-1
Tolerančno polje	G
Tolerančno polje	A
Tolerančno polje	B
Tolerančno polje	C
Tolerančno polje	CD
Tolerančno polje	D
Tolerančno polje	E
Tolerančno polje	EF
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	FG
Tolerančno polje	J
Tolerančno polje	H
Tolerančno polje	JS
Tolerančno polje	K
Tolerančno polje	N
Tolerančno polje	M
Tolerančno polje	P
Tolerančno polje	R
Tolerančno polje	T
Tolerančno polje	S
Tolerančno polje	U
Tolerančno polje	V
Tolerančno polje	X
Tolerančno polje	Z

Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	ZA
Tolerančno polje	ZB
Tolerančno polje	ZC
Značilnost blagovnega imena	A–ZC
Kalibriranje	L6
Vrsta izdelka	Kontrolni trni za utore gredi

Storitve

Kalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni \varnothing 20 mm

028300 20