

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 40/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	50 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
Višina vpenjanja $L_2$	38,5 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Celotna dolžina L	300 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
ISO-oznaka držala	A40T MVUNR/L 16
Vpenjalna spona	259038 4
Podložna ploščica	259031 39
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Velikost ploščice	16 mm
Srednji premik $L_3$	27 mm
Ø držala $D_s$	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
Vpenjalna spona Tip 4	259038 4
Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
Podložna ploščica Tip 39	259031 39
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500