

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 32/16mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	259025 3
Celotna dolžina L	250 mm
Podložna ploščica	259031 39
Velikost ploščice	16 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Prevesna dolžina L ₁	96 mm
ISO-oznaka držala	A32S MVZNR/L 16
Vijak za vpenjalno spono	259021 4
Vpenjalna spona	259038 2
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	48 mm
Srednji premik L ₃	30 mm
Višina vpenjanja L ₂	31 mm
Uporabna globina T	14 mm
Ø držala D _s	32 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno

Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 39	259031 39
Vijak za vpenjalno spono Tip 4	259021 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
Vpenjalna spona Tip 2	259038 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500