

Garant

Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, HSK-E 40 A = 85, Vpenjalni Ø D1: 6mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307526 6
GTIN	4045197868442
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Izredno ozka izvedba (3°-kontura).
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.
- Možnost uporabe reducirnih puš.

Prednosti:

- Temperaturno obstojno zaradi popolnoma zaprtega sistema (nobenih lotanih tlačnih komor).
- Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
- Prenos velikih vrtilnih momentov, zaradi tega visoka procesna varnost.

Uporaba:

Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.

Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.

Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Reducirne puše art. 302135 – 302165.

Tehnični opis

Ø D ₂	12 mm
L ₂	46 mm
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Ø D ₃	16,8 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Previsna dolžina A	85 mm
Trn za rezkarje	HSK-E 40 A = 85
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Izvirtina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava