

Garant**Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, SK 30 A = 80, Vpenjalni Ø D1: 3 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302091 3
GTIN	4045197868480
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Izredno ozka izvedba (3° kontura)
- Oplemenitena struktura površine.
- Z izvrtino Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.
- Možnost uporabe reducirnih puš.

Uporaba:

Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov. **Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.** Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje. Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, reducirne puše art. 302135 – 302180.

Ø D₂: 9 mm

Ø D₃: 13,2 mm

Zunanji Ø D: 40 mm

L₂: 40 mm

Tehnični opis

L ₂	40 mm
----------------	-------

Ø D ₃	13,2 mm
Zunanji Ø D	40 mm
Vpenjalni Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	9 mm
Trn za rezkarje	SK 30 A = 80
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Izvirtina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 30	308780 30
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 30	308610 30
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 30	308760 30
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 30	308785 30