

**Garant**
**Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, BT 30 A = 85, Vpenjalni Ø D1: 4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303446 4
GTIN	4045197868565
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Izredno ozka izvedba (3° kontura).
- Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.

**Uporaba:**

- Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
- Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
- Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
- Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308802, reducirna tulka art. 302135 – 302187.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	85 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Zunanji Ø D	40 mm
Ø D <sub>3</sub>	16,7 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm

L <sub>2</sub>	45 mm
Trn za rezkarje	BT 30 A = 85
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

---

## Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308760 30
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308765 30
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 30	308785 30