

Garant

Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, BT 30 A = 85, Vpenjalni Ø D1: 10mm


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 303446 10 |
| GTIN | 4045197868602 |
| Razred artikla | 31A |

Opis
Izvedba:

- Izredno ozka izvedba (3° kontura).
- Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.

Uporaba:

- Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
- Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
- Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
- Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308802, reducirna tulka art. 302135 – 302187.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|---------|
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Previsna dolžina A | 85 mm |
| Ø D ₃ | 22,9 mm |
| Zunanji Ø D | 40 mm |
| L ₂ | 47 mm |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Vpenjalni $\varnothing D_1$ | 10 mm |
| Trn za rezkarje | BT 30 A = 85 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Oblika | AD |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30 | 308760 30 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30 | 308765 30 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 30 | 308785 30 |