

Garant**Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, BT 30 A = 85, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303446 12
GTIN	4045197868619
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Izredno ozka izvedba (3° kontura).
- Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.

Uporaba:

- Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
- Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
- Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
- Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308802, reducirna tulka art. 302135 – 302187.

Tehnični opis

L ₂	47 mm
Zunanji Ø D	40 mm
Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Previsna dolžina A	85 mm
Ø D ₃	24,9 mm

Ø D ₂	20 mm
Trn za rezkarje	BT 30 A = 85
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm	302140 4
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302140 5
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302135 8
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm	302135 4
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	302140 8
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 30	308785 30
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm	302135 3
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm	302135 5
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302140 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm	302140 3

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302135 6
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308765 30
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308760 30