

Garant

Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, SK 40 A = 200, Vpenjalni Ø D1: 8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302096 8
GTIN	4045197868671
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Izredno ozka izvedba (3° kontura)
- Oplemenitena struktura površine.
- Z izvrtino Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.
- Možnost uporabe reducirnih puš.

Uporaba:

Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov. **Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.** Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje. Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, reducirne puše art. 302135 – 302180.

Strategija odrezovanja: HPC

Ø D₂: 18 mm

Ø D₃: 39,7 mm

Zunanji Ø D: 49,5 mm

L₂: 160,5 mm

Tehnični opis

Ø D ₂	18 mm
------------------	-------

L ₂	160,5 mm
Previsna dolžina A	200 mm
Ø D ₃	39,7 mm
Zunanji Ø D	49,5 mm
Vpenjalni Ø D ₁	8 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 200
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Izvirtina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
	308801 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40

308810 40

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40

308635 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308615 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308802 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308610 40

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308806 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40

308605 40

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308812 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

308820 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40

308700 40

Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308790 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308650 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40

308720 40

Pritezni čep Form A za strmi konus 40

308600 40