

Garant

Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, SK 40 A = 200, Vpenjalni Ø D1: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302096 12
GTIN	4045197868695
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Izredno ozka izvedba (3° kontura)
- Oplemenitena struktura površine.
- Z izvrtino Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.
- Možnost uporabe reducirnih puš.

Uporaba:

Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov. **Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.** Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje. Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, reducirne puše art. 302135 – 302180.

Strategija odrezovanja: HPC

Ø D₂: 22 mm

Ø D₃: 43 mm

Zunanji Ø D: 49,5 mm

L₂: 163 mm

Tehnični opis

Ø D ₂	22 mm
------------------	-------

Previsna dolžina A	200 mm
Zunanji Ø D	49,5 mm
Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Ø D ₃	43 mm
L ₂	163 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 200
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40

ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40