

**Garant****Kratka vpenjalna vrtalna glava oblika AD/B, SK 40, Vpenjalna širina: 0,3-10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301465 0,3-10
GTIN	4045197868787
Razred artikla	31B

**Opis****Izvedba:**

Za desni in levi tek.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip. Maksimalno odstopanje krožnega teka  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Peskano s steklenimi kroglicami. Ozka izvedba za najpogostejše  $\varnothing$  do 10,2 mm.

**Obseg dobave:**

Vklj. z **vpenjalnim ključem** s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Zunanji $\varnothing$ D	38 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	SW 4
Previsna dolžina A	73 mm
Vpenjalna širina	0,3 - 10,2 mm
Izvedba	vitke
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB

z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 20 μm
maksimalni zatezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

## Pribor

Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40