

Garant**Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A, HSK-A 63, Vpenjalna širina: 0,3-10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307682 0,3-10
GTIN	4045197868800
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

- **Za desni in levi tek.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**

Z notranjim hlajenjem do maksimalno 50 barov.

Natančnost krožnega teka $\leq 20 \mu\text{m}$. Natančnost krožnega teka $\leq 20 \mu\text{m}$.

Obseg dobave:

Vklj. z **vpenjalnim ključem** s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	ZK 4
Previsna dolžina A	96,5 mm
Vpenjalna širina	0,3 - 10,2 mm
Izvedba	vitke
Zunanji \varnothing D	38 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7

Standard vpenjalnega trna	DIN 69893-1
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 20 μm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

Pribor

Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Šest kotnik 4 mm	627481 4
--	----------