

**Garant****Kratka vpenjalna vrtalna glava, PSC 40, Vpenjalno območje: 0,3-10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Razred artikla	31B

**Opis****Izvedba:**

- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.**
- **Za desni in levi tek.**
- **Peskana.**

Maksimalno ozka glava za najpogostejše  $\varnothing$  0,3–10,2 mm.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalnim ključem.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893.

**Tehnični opis**

Zunanji $\varnothing$ D	36 mm
Previsna dolžina A	74 mm
Vpenjalna širina	0,3 - 10,2 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	ZK 4
Trn za rezkarje	PSC 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 18.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
maksimalni zatezni moment M <sub>d maks</sub>	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtilna glava

---

## Pribor

Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Šest kotnik 4 mm	627481 4
--	----------