

Garant

Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, BT 40 A = 200, Vpenjalni Ø D1: 10 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303468 10
GTIN	4045197868947
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Izredno ozka izvedba (3° kontura).
- Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.

Uporaba:

- Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
- Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
- Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
- Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806, reducirna tulka art. 302135 – 302180.

Ø D₂: 20 mm

Ø D₃: 40,6 mm

Zunanji Ø D: 49,5 mm

L₂: 154 mm

Tehnični opis

Ø D ₂	20 mm
Ø D ₃	40,6 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	10 mm
L_2	154 mm
Zunanji $\varnothing D$	49,5 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 200
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308812 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308810 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308830 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) za strmi konus 40 SK	308820 40