


3M Roloc™**Brusna plošča 237AA, Ø 76,2 mm, Zrnatost: 600**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	554009 600
GTIN	2050001743725
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Hitrovpjenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja, „z enim zasukom“, v najkrajšem času in brez uporabe orodja. 237AA Trizact™ s fino strukturirano piramidasto površino in najmanjših mineralnih delcev iz aluminijevega oksida.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Specialno za **obdelavo površine** trdih materialov, ki jih je težko obdelovati kot so **INOX, titan, visokolegirana jekla** itd. Konstantnejša, **ponovljiva zaključna obdelava in daljša življenjska doba** v primerjavi z brusnimi ploščami s podobno zrnatostjo.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Tehnični opis

Barvna koda	rjava
Zrnatost	600

3M-oznaka zrnatosti	A30
Ø plošče	50,8 mm
Brusno sredstvo	Mineralni delci iz aluminijevega oksida (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	Ø 76,2 mm
Oznaka proizvajalca	237AA Trizact™
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Gumijasti brusni krožniki z držalom M14trda Zunanji Ø 75 mm	554088 75
Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 75 mm	554090 75
	554094 75

Gumijasti brusni krožniki z držalom M14trda Zunanji Ø 75 mm

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmtrda Zunanji Ø 75 mm

554089 75

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmsrednje trda Zunanji Ø 75 mm

554093 75

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmmehka Zunanji Ø 75 mm

554091 75

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmpolfina Zunanji Ø 75 mm

554092 75