

3M Roloc™**Brusna plošča 777F, Ø 50,8 mm, Zrnatost: 60**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 554025 60 |
| GTIN | 511447643342 |
| Razred artikla | 53M |

Opis

Izvedba:

Hitrovpjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Zelo velika zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba zaradi keramičnih brusnih zrn (CER) s samodejnim ostrenjem.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Zrnatost | 60 |
| Barvna koda | oranžna |
| Ø plošče | 50,8 mm |
| Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Kratice za brusno sredstvo | Keramika |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 50,8 mm |
| Oznaka proizvajalca | 777F |
| za hitrovpeljali sistem | Roloc™ |
| Maksimalno število vrtljajev | 25000 min ⁻¹ |
| Vrsta izdelka | Brusna plošča |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Gumijasti brusni krožniki, Ø stebela 8 mmtrda Zunanji Ø 50 mm | 554089 50 |
| Gumijasti brusni krožniki, Ø stebela 8 mmsrednje trda Zunanji Ø 50 mm | 554093 50 |
| Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 50 mm | 554090 50 |
| | 554092 50 |

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mmpolfina Zunanji Ø
50 mm

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mmmehka Zunanji Ø
50 mm

554091 50