

dvostranskega zevnega kalibra, Tip: B



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484223 B
GTIN	2050001936912
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Kontrolni prstan z vmesnimi merami in razredom tolerance ISO, npr. št. **484223 vel. 15,8 m6** ali toleranca v številkah, npr. št. 484223 **vel. 41,04 + 0,01/- 0,02**

Dvostranski zevni kalibri iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in fino lepani. Dobra stran s **povečano mero zaradi obrabe** v skladu z DIN 7163.

Uporaba:

Za preverjanje gredi glede priloga (ohlapni, prehodni, tesni).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Tehnični opis

Vrsta šablone	Šablona
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Standard	DIN 7163
Standard	DIN 7164
Standard	DIN 7150-2
Tolerančno polje	a
Tolerančno polje	b

Tolerančno polje	d
Tolerančno polje	e
Tolerančno polje	c
Tolerančno polje	cd
Tolerančno polje	fg
Tolerančno polje	ef
Tolerančno polje	f
Tolerančno polje	j
Tolerančno polje	js
Tolerančno polje	g
Tolerančno polje	h
Tolerančno polje	n
Tolerančno polje	k
Tolerančno polje	m
Tolerančno polje	s
Tolerančno polje	t
Tolerančno polje	p
Tolerančno polje	r
Tolerančno polje	x
Tolerančno polje	u
Tolerančno polje	v
Tolerančno polje	za
Tolerančno polje	zb
Tolerančno polje	y
Tolerančno polje	z
Tolerančno polje	zc
Kakovost	11
Kakovost	7
Kakovost	6

Kakovost	8
Kakovost	9
Kakovost	12
Kakovost	13
Kakovost	10
Material	Jeklo za šablone
Nazivna mera	6 - 6,999 mm
Kalibriranje	L8
Vrsta izdelka	dvostranskega zevnega kalibra

Storitve

Kalibriranje dvostranskega zevnega kalibra maksimalna nazivna mera 50 mm	028700 50
DAkKS-kalibriranje dvostranskega zevnega kalibra maksimalna nazivna mera 5-100 mm	028710 5-100