

**Garant****Brusna plošča (CER), Ø 50,8 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	553921 60
GTIN	4045197526175
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Optimalna združitev brusnega krožnika in brusnega diska s hitrovpenjalnim sistemom (notranji navoj). Enostavno in hitro ročno menjavanje brusnih diskov, tudi po grobi uporabi.

Centrično ležišče brusnega diska, zaradi tudi mirno delovanje brez tresljajev.

**Keramična brusna zrna (CER)**, idealna za obdelavo nerjavnih jekel in nikljevih zlitin. Velika zmogljivost odstranjevanja in hladno brušenje.

**Uporaba:**

**Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah** v orodjarstvu, izdelovanju kalupov in modelarstvu, pri izdelovanju strojev, naprav in posod. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

**Napotek:**

Druge mere in zrnatosti so dobavljive po ponudbi.

**Tehnični opis**

Zrnatost	60
Ø plošče	50,8 mm
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Maksimalno število vrtljajev	25000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Brusna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 6 mmsrednje trda  
Zunanji Ø 50M mm

553920 50M