

dvostranskega zevnega kalibra, Tip: D



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 484223 D |
| GTIN | 2050001936936 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Izvedba:

Kontrolni prstan z vmesnimi merami in razredom tolerance ISO, npr. št. **484223 vel. 15,8 m6** ali toleranca v številkah, npr. št. 484223 **vel. 41,04 + 0,01/- 0,02**

Dvostranski zevni kalibri iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in fino lepani. Dobra stran s **povečano mero zaradi obrabe** v skladu z DIN 7163.

Uporaba:

Za preverjanje gredi glede priloga (ohlapni, prehodni, tesni).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Tehnični opis

| | |
|------------------|-------------------|
| Vrsta šablone | Šablona |
| Vrsta šablone | Kontrolna šablona |
| Standard | DIN 7163 |
| Standard | DIN 7164 |
| Standard | DIN 7150-2 |
| Tolerančno polje | a |
| Tolerančno polje | b |

| | |
|------------------|----|
| Tolerančno polje | d |
| Tolerančno polje | e |
| Tolerančno polje | c |
| Tolerančno polje | cd |
| Tolerančno polje | f |
| Tolerančno polje | fg |
| Tolerančno polje | ef |
| Tolerančno polje | j |
| Tolerančno polje | js |
| Tolerančno polje | g |
| Tolerančno polje | h |
| Tolerančno polje | m |
| Tolerančno polje | n |
| Tolerančno polje | k |
| Tolerančno polje | s |
| Tolerančno polje | t |
| Tolerančno polje | p |
| Tolerančno polje | r |
| Tolerančno polje | x |
| Tolerančno polje | u |
| Tolerančno polje | v |
| Tolerančno polje | za |
| Tolerančno polje | zb |
| Tolerančno polje | y |
| Tolerančno polje | z |
| Tolerančno polje | zc |
| Kakovost | 10 |
| Kakovost | 12 |
| Kakovost | 7 |

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Kakovost | 8 |
| Kakovost | 11 |
| Kakovost | 13 |
| Kakovost | 6 |
| Kakovost | 9 |
| Nazivna mera | 11 - 14,999 mm |
| Material | Jeklo za šablone |
| Kalibriranje | L8 |
| Vrsta izdelka | dvostranskega zevnega kalibra |

Storitve

| | |
|---|--------------|
| DAkKS-kalibriranje dvostranskega zevnega kalibra maksimalna nazivna mera 5-100 mm | 028710 5-100 |
| Kalibriranje dvostranskega zevnega kalibra maksimalna nazivna mera 50 mm | 028700 50 |