

3M Roloc™**Brusna plošča 237AA, Ø 50,8 mm, Zrnatost: 600**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 554008 600 |
| GTIN | 2050001743077 |
| Razred artikla | 53M |

Opis

Izvedba:

Hitrovpjenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja, „z enim zasukom“, v najkrajšem času in brez uporabe orodja. 237AA Trizact™ s fino strukturirano piramidasto površino in najmanjših mineralnih delcev iz aluminijevega oksida.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Specialno za **obdelavo površine** trdih materialov, ki jih je težko obdelovati kot so **INOX, titan, visokolegirana jekla** itd. Konstantnejša, **ponovljiva zaključna obdelava in daljša življenjska doba** v primerjavi z brusnimi ploščami s podobno zrnatostjo.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|-------|
| 3M-oznaka zrnatosti | A30 |
| Barvna koda | rjava |

| | |
|------------------------------|---|
| Zrnatost | 600 |
| Ø plošče | 50,8 mm |
| Brusno sredstvo | Mineralni delci iz aluminijevega oksida (A) |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 50,8 mm |
| Oznaka proizvajalca | 237AA Trizact™ |
| Maksimalno število vrtljajev | 25000 min ⁻¹ |
| Vrsta izdelka | Brusna plošča |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmpolfina Zunanji Ø 50 mm | 554092 50 |
| Gumijasti brusni krožniki, Ø stebla 8 mmmehka Zunanji Ø 50 mm | 554091 50 |
| | 554093 50 |

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmsrednje trda
Zunanji Ø 50 mm

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmtrda Zunanji Ø 50
mm

554089 50

Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø
50 mm

554090 50