


**Garant****Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114500 v kaseti, TiAlN, Tip: 1-13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115350 1-13
GTIN	4045197197610
Razred artikla	11B

**Opis****Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

**Ojačano jedro.**

S koničnjem oblike C.

**Tehnični opis**

Korak premera svedrov	0,5 mm
Območje vrtanja	1 - 13 mm
Število svedrov	25
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 338

Toleranca nazivnega $\emptyset$	h8
Kot konice	130 stopinj
Kot spirale	35 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	37 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	6 m/min	S
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

## Pribor

Spiralni sveder HSS-E $\emptyset$ DC h8 12,5 mm	114500 12,5
Spiralni sveder HSS-E $\emptyset$ DC h8 8,5 mm	114500 8,5
Spiralni sveder HSS-E $\emptyset$ DC h8 2,5 mm	114500 2,5
Spiralni sveder HSS-E $\emptyset$ DC h8 10 mm	114500 10
Spiralni sveder HSS-E $\emptyset$ DC h8 4 mm	114500 4
Spiralni sveder HSS-E $\emptyset$ DC h8 3,5 mm	114500 3,5
Spiralni sveder HSS-E $\emptyset$ DC h8 6 mm	114500 6
Spiralni sveder HSS-E $\emptyset$ DC h8 3 mm	114500 3
Spiralni sveder HSS-E $\emptyset$ DC h8 1,5 mm	114500 1,5

Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114500 7,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 10,5 mm	114500 10,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 1 mm	114500 1
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114500 4,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 12 mm	114500 12
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114500 9,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 11,5 mm	114500 11,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114500 6,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 7 mm	114500 7
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 2 mm	114500 2
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 5 mm	114500 5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 9 mm	114500 9
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 13 mm	114500 13
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 8 mm	114500 8
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 11 mm	114500 11
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114500 5,5