

Garant**Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, BT 30 A = 60, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302839 25
GTIN	4045197870025
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena, za mirnejši krožni tek so vsa držala prenapeta. Standardno z izvrtino za RFID/Balluffchip, visokozmogljiva vpenjalna matica (do 25.000 min⁻¹).

Prednosti:

- **Odlična točnost krožnega teka sistema (glava + vpenjalna stročnica + vpenjalna matica), točnost krožnega teka 3 µm z 2-µm-vpenjalno stročnico, 6 µm s 5-µm-vpenjalno stročnico.**
- **Ekstremne vpenjalne sile (do faktorja 2v primerjavi s standardno glavo za ER-vpenjalne stročnice).**
- **Učinek dušenja vibracij zaradi 2-delne vpenjalne matice.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s **precizno vpenjalno matico.**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ št. 308820–308835, vpenjalni ključ za stružne glave ER št. 309757, 309758 (za 11M in 16M); ER-vpenjalne stročnice Fahrion št. 308901–309434. ER-vpenjalne stročnice št. 308901–309432, objemni ključ s kljunom št. 628400 oz. za momentne ključe št. 309749 ali 628520.

Napotek:

- **Vpenja le nazivni Ø do tolerance Ø h10.**
- **Vpenjalna matica ni v kombinaciji s tesnilnim obročkom.**
- **Uporabljajte samo v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

· **Odstranite modri oblikovni obroč na potrebnih ER-vpenjalnih stročnicah Fahrion HP-2 μ m.**

Vpenjalni ključ za stružne glave ER art. 309748; art. 309749: 25

Vpenjalna širina: 1 - 16 mm

Zunanji \varnothing D: 44 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309617: 25

Tehnični opis

Zunanji \varnothing D	44 mm
Previsna dolžina A	60 mm
za ER-vpenjalne stročnice	25
Vpenjalna širina	1 - 16 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309617	25
Vpenjalni ključ za stružne glave ER art. 309748; art. 309749	25
Vpenjalni \varnothing D ₁	1-16 mm
Trn za rezkarje	BT 30 A = 60
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μ m
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 7 mm	308941 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 10 mm	308946 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 4 mm	308941 4

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308941 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308941 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308946 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308946 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308941 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308941 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308946 13
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309430 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308941 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308946 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308946 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308941 2,5
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm	309021
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 30	308610 30
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309430 4,5
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 30	308765 30
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309430 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308946 6
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 30	308780 30
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308941 15
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 30	308785 30
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308946 11
	309430 3,5

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

308946 5

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

308946 4

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309430 8

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 30

308760 30

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

308941 12

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm

308941 2

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 4–16 mm s tesnilom

309022

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm

308941 11

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

308941 8

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm

308946 3

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

308946 7

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

308941 16

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

308946 16

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm

308946 15

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm

308941 13

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309430 9

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm

309430 2,8

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309430 6

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm

308941 3

Vpenjalni ključ HiRunER Tip 25

309748 25

Vpenjalni ključ HiRunER za momentne ključe Tip 25

309749 25