

Garant**Roto rezkar Z9 – zelo grobi (nž/Al), HM, Tip: A1225****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 543709 A1225 |
| GTIN | 4045197522344 |
| Razred artikla | 51D |

Opis**Izvedba:**

Posebej čvrsto držalo Ø 8 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Valjasta oblika brez čelnega ozobja (ZYA).**

Uporaba:

Za rezkanje z najvišjo obremenitvijo.

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Ø glave | 12 mm |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo grobo (nž/Al) |
| Celotna dolžina | 65 mm |
| Opis oblike | Valj |
| Kratica ozobja | Z9 |
| Oblika | A1225 |
| Ø držala | 8 mm |
| Dolžina glave | 25 mm |
| Serija | Ozobje Z9 |

| | |
|------------------|-------------|
| Rezalni material | HM |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | pogojno primerno | | |