

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal, PSC 63 kratka,
Vpenjalni \varnothing D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308573 8
GTIN	4045197870490
Razred artikla	31C

Opis**Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Tehnični opis

Zunanji \varnothing D	27 mm
\varnothing D ₂	21 mm
Vpenjalni \varnothing D ₁	8 mm
Izvrtina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Previsna dolžina A	80 mm

Trn za rezkarje	PSC 63 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Podstavna omara	354290
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1