

Garant

Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal, PSC 63 kratka, Vpenjalni \varnothing D1: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308573 16
GTIN	4045197870520
Razred artikla	31C

Opis

Izvedba:

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Tehnični opis

Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
\varnothing D ₂	27 mm
Zunanji \varnothing D	34 mm
Previsna dolžina A	85 mm
Vpenjalni \varnothing D ₁	16 mm

Trn za rezkarje	PSC 63 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Podstavna omara	354290
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1