

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava, PSC 80 kratka, Vpenjalni Ø D1: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308575 18
GTIN	4045197870605
Razred artikla	31C

**Opis****Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

**Dodatni pribor:**

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Previsna dolžina A	85 mm
Zunanji Ø D	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Trn za rezkarje	PSC 80 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1

z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

## Pribor

Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Podstavna omara	354290
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354235 16,1-22