

**Garant****Brusna plošča (CER), Ø 50,8 mm, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554012 80
GTIN	4045197526014
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

**Hitrovpensalni sistem** z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

**Zelo velika zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba** zaradi keramičnih brusnih zrn (CER) s samodejnim ostrenjem.

**Uporaba:**

Uporabljajte s trdim opornim brusnim krožnikom art. 554089.

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

**Napotek:**

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod art. 573510 in naprej.

**Tehnični opis**

Zrnatost	80
Ø plošče	50,8 mm
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)

Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Brusna podlaga	Podlaga iz steklenih vlaken
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Maksimalno število vrtljajev	25000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Brusna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebela 8 mm mehka Zunanji Ø 50 mm	554091 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebela 8 mm trda Zunanji Ø 50 mm	554089 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebela 8 mm srednje trda Zunanji Ø 50 mm	554093 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebela 8 mm polfina Zunanji Ø 50 mm	554092 50

Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø  
50 mm

---

554090 50