

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava, PSC 80 kratka, Vpenjalni Ø D1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308575 32
GTIN	4045197870636
Razred artikla	31C

Opis**Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	53 mm
Ø D ₂	44 mm
Previsna dolžina A	95 mm
Vpenjalni premer D ₁	32 mm
Trn za rezkarje	PSC 80 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1

Podatkovni list

Notranje hlajenje	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Ustreznih izdelkov

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/308575-32>