

Garant
Držalo za zarezovalno struženje 45°, desno, Širina držala/zareze w: 16/3


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273762 16/3
GTIN	4045197869258
Razred artikla	21W

Opis

Uporaba:

Za prosto struženje neposredno na ramenu, za izdelavo zarez pri izdelavi navojev in brušenju.

Napotek:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (pri $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (pri $w = 2$).
- **Uporabljajte le z zarezovalno obračalno ploščico s polnim radijem art. 273735 – 273739.**
- **Brez standardiziranega prostega pehanja po DIN 509.**

z notranjim hlajenjem: ne

Širina zareze w: 3 mm

t_{\min} : 0,7 mm

Min. širina zareza y: 0,5 mm

Funkcijska širina L_4 : 19 mm

Dolžina glave L_1 : 33 mm

Celotna dolžina L: 100 mm

Tehnični opis

Širina zareze w	3 mm
Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Dolžina glave L_1	33 mm
Velikost držala	16 mm
Funkcijska širina L_4	19 mm
Celotna dolžina L	100 mm

Min. širina zarez a y	0,5 mm
t_{\min}	0,7 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Vpenjalni vijak	279903
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Vpenjalni vijak Tip 5	279815 5
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600