



Lamelni brusni disk V2 Power (CER), ploščat-izbočen za INOX, Ø 125 mm, Zrnatost: 40



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565482 40
GTIN	4027497394067
Razred artikla	53L

Opis

Izvedba:

Patentirana, srpasta oblika lamel in razporeditev omogočata največjo gostoto obloge za neverjetno učinkovitost brušenja in življenjsko dobo.

Krožnik iz steklenih vlaken za **univerzalno uporabo**.

Najvišja zmogljivost brušenja, **keramična brusna zrna** s samodejnim ostrenjem. Brez taljenja in pregrevanja površine. Zelo primerno tudi za obdelavo robov.

Uporaba:

Delo z malo vibracijami ob dolgi življenjski dobi.

Napotek:

Brusne lamelne diske SLTflex brez brusnega krožnika za mehko brušenje, obdelavo kotnih valov ipd. najdete od art. 566300 naprej.

Tehnični opis

Zrnatost	40
Opis oblike	ploščati-izbočeni

Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	125 mm
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
Nosilni krožnik za material	Brusni krožnik iz steklenih vlaken INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		