



## Lamelni brusni disk V2 Power (ZA), ploščat-izbočen za jeklo, Ø 125 mm, Zrnatost: 60



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565462 60
GTIN	4027497408948
Razred artikla	53L

### Opis

#### Izvedba:

**Patentirana, srpasta oblika lamel** in razporeditev omogočata največjo gostoto obloge za neverjetno učinkovitost brušenja in življenjsko dobo.

Krožnik iz steklenih vlaken za **univerzalno uporabo**.

Čisti **cirkonijev korund** na tkanini iz mešanice poliestra in bombaža. Zelo agresiven material zaradi odprte porazdelitve brusnih zrn.

#### Uporaba:

Delo z malo vibracijami ob dolgi življenjski dobi.

#### Napotek:

Brusne lamelne diske SLTflex brez brusnega krožnika za mehko brušenje, obdelavo kotnih valov ipd. najdete od art. 566300 naprej.

### Tehnični opis

Opis oblike	ploščati-izbočeni
Zrnatost	60

Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	125 mm
Kratica za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
Nosilni krožnik za material	Brusni krožnik iz steklenih vlaken Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		