



Lamelni brusni disk (specialni ZA) s krožnikom iz steklenih vlaken konične, Ø 115 mm, Zrnatost: 40



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565560 40
GTIN	9003171602296
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni diski z veliko in agresivno brusilno zmogljivostjo pri najdaljši življenjski dobi.

Specialni cirkonijev korund (ZA) s hladilno prevleko na **bombažni tkanini**. Brusni krožnik iz steklenih vlaken. **Za vse materiale. Zelo visoka gostota brusnih zrn.**

Lamelni brusni diski s **cirkonijevim korundom (ZA)** in hladilno prevleko na **bombažni tkanini**. Brusni krožnik iz steklenih vlaken. **Za vse materiale. Zelo visoka gostota brusnih zrn.**

maksimalna obodna hitrost: 80 m/s

Opis oblike: izbočena

Ø izvrtine: 22,23 mm

Tehnični opis

Opis oblike	izbočena
Zrnatost	40
Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	115 mm

Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratica za brusno sredstvo	ZA
prevleka za aktivno, hladno brušenje	da
Brusna podlaga	bombažna tkanina
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 115 mm
Nosilni krožnik	Brusni krožnik iz steklenih vlaken
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk