

Garant**Brusna plošča (CER), Ø 76,2 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554013 60
GTIN	4045197526045
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Hitrovpensalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Zelo velika zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba zaradi keramičnih brusnih zrn (CER) s samodejnim ostrenjem.

Uporaba:

Uporabljajte s trdim opornim brusnim krožnikom art. 554089.

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Tehnični opis

Zrnatost	60
Ø plošče	76,2 mm
Brusno sredstvo	Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Brusna podlaga	Podlaga iz steklenih vlaken

Značilnost blagovnega imena	Ø 76,2 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mm mehka Zunanji Ø 75 mm	554091 75
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mm polfina Zunanji Ø 75 mm	554092 75
Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 75 mm	554090 75
Gumijasti brusni krožniki z držalom M14 trda Zunanji Ø 75 mm	554088 75
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mm trda Zunanji Ø 75 mm	554089 75

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebra 8 mm srednje trda
Zunanji Ø 75 mm

554093 75

Gumijasti brusni krožniki z držalom M14 trda Zunanji Ø 75
mm

554094 75