



Lamelni brusni disk SLTT (ZA), ploščat-izbočen za jeklo, Ø 125 mm, Zrnatost: 60



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565402 60
GTIN	4027497388929
Razred artikla	53L

Opis

Izvedba:

Patentirana, srpasta oblika lamel in razporeditev omogočata največjo gostoto obloge za neverjetno učinkovitost brušenja in življenjsko dobo.

Robusten nosilni krožnik iz jeklene pločevine. Tiho in malo vibracij.

Čisti **cirkonijev korund** na tkanini iz mešanice poliestra in bombaža. Zelo agresiven material zaradi odprte porazdelitve brusnih zrn.

Uporaba:

Za **najvišjo zmogljivost brušenja** pri dolgi življenjski dobi.

Napotek:

Brusne lamelne diske SLTflex brez brusnega krožnika za mehko brušenje, obdelavo kotnih valov ipd. najdete od art. 566300 naprej.

Tehnični opis

Zrnatost	60
Ø izvrtine	22,23 mm

Opis oblike	ploščati-izbočeni
Ø plošče	125 mm
Kratica za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
Nosilni krožnik	Krožnik iz jeklene pločevine
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		