

**Lamelni brusni diski (ZA), Ø 50,8 mm, Zrnatost: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554035 40
GTIN	4027497334209
Razred artikla	56L

**Opis****Izvedba:**

Ravna, kompaktna razporeditev lamel za **obdelavo zvarov** in za **posnemanje zarobka**.

**Hitrovpensalni sistem** z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja, z enim zasukom, v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

**Mini lamelne brusne plošče** s pahljačastimi lamelami nudijo v primerjavi z običajnimi brusnimi ploščami **daljšo življenjsko dobo**, bolj **prilagodljivo brušenje** in **enakomernejši rezultat brušenja** (vrednost hrapavosti) vse do meje obrabljenosti.

**Uporaba:**

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

**Napotek:**

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod art. 573510 in naprej.

Navoj: Sistem hitre zamenjave Roloc™

Maksimalno število vrtljajev: 20000 min<sup>-1</sup>

**Tehnični opis**

Zrnatost	40
Ø plošče	50,8 mm

Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratka za brusno sredstvo	ZA
Brusna podlaga	Krožnik iz umetne mase
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Navoj	Sistem hitre zamenjave Roloc™
Maksimalno število vrtljajev	20000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm polfina Zunanji Ø 50 mm	554092 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm trda Zunanji Ø 50 mm	554089 50
Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 50 mm	554090 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm srednje trda  
Zunanji Ø 50 mm

554093 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm mehka Zunanji Ø  
50 mm

554091 50