



## Lamelni brusni disk SLTT (CER), ploščat-izbočen za INOX, Ø 125 mm, Zrnatost: 40



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565422 40
GTIN	4027497504046
Razred artikla	53L

### Opis

#### Izvedba:

**Patentirana, srpasta oblika lamel** in razporeditev omogočata največjo gostoto obloge za neverjetno učinkovitost brušenja in življenjsko dobo.

Robusten nosilni krožnik iz jeklene pločevine. Tiho in malo vibracij.

Najvišja zmogljivost brušenja, **keramična brusna zrna** s samodejnim ostrenjem. Brez taljenja in pregrevanja površine. Zelo primerno tudi za obdelavo robov.

#### Uporaba:

Za **najvišjo zmogljivost brušenja** pri dolgi življenjski dobi.

#### Napotek:

Brusne lamelne diske SLTflex brez brusnega krožnika za mehko brušenje, obdelavo kotnih valov ipd. najdete od art. 566300 naprej.

### Tehnični opis

Zrnatost	40
Ø izvrtine	22,23 mm

Opis oblike	ploščati-izbočeni
Ø plošče	125 mm
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
Nosilni krožnik za material	Krožnik iz jeklene pločevine INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		