

**Garant****Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: AS1225****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 543200 AS1225 |
| GTIN                  | 4045197522313 |
| Razred artikla        | 51D           |

**Opis****Izvedba:**

Posebej čvrsto držalo Ø 8 mm.

**Roto rezkar GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Valj s čelnim ozobjem (ZYAS).**

**Uporaba:**

Za rezkanje z najvišjo obremenitvijo.

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Vrsta ozobja                   | križno ozobljeni          |
| Oblika                         | Valj s čelnim ozobljenjem |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja                   |
| Ø glave                        | 12 mm                     |
| Celotna dolžina                | 65 mm                     |
| Opis oblike                    | Valj s čelnim ozobljenjem |
| Kratica ozobja                 | Z7                        |
| Ø držala                       | 8 mm                      |
| Dolžina glave                  | 25 mm                     |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Serijska         | Ozobje Z7   |
| Rezalni material | HM          |
| Vrsta izdelka    | Roto rezkar |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |                |            |
| INOX              | pogojno primerno |                |            |
| Ti                | pogojno primerno |                |            |
| GG(G)             | primerno         |                |            |
| Uni               | primerno         |                |            |