

Garant**Roto rezkar Z9 – zelo grobi (nž/Al), HM, Tip: L1230****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	543709 L1230
GTIN	4045197522405
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Posebej čvrsto držalo Ø 8 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Okrogli stožec** (KEL).

Uporaba:

Za rezkanje z najvišjo obremenitvijo.

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Oblika	L1230
Celotna dolžina	70 mm
Ø glave	12 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo grobo (nž/Al)
Kratka ozobja	Z9
Opis oblike	Okrogli stožec
Ø držala	8 mm
Dolžina glave	30 mm
Serija	Ozobje Z9

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		