

Garant**Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: C1020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	543200 C1020
GTIN	4045197522320
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Posebej čvrsto držalo Ø 8 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Okrogli valj** (WRC).

Uporaba:

Za rezkanje z najvišjo obremenitvijo.

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Opis oblike	Okrogli valj
Kratica ozobja	Z7
Ø glave	10 mm
Celotna dolžina	60 mm
Oblika	Okrogli valj
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø držala	8 mm
Dolžina glave	20 mm

Serija	Ozobje Z7
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		