

Garant**Mali roto rezkar Z5 – fini, HM, Tip: D0403****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546800 D0403
GTIN	4045197156549
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Mali roto rezkar iz karbidne trdine z držalom Ø 3 mm. **Krogla** (KUD).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Oblika	D0403
Stopnja preciznosti ozobljenja	fini
Ø glave	4 mm
Celotna dolžina	34 mm
Kratica ozobja	Z5
Opis oblike	Krogla
Ø držala	3 mm
Dolžina glave	3 mm
Serijska	Ozobje Z5
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		