

**Garant****Mali roto rezkar Z5 – fini, HM, Tip: G0313****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546800 G0313
GTIN	4045197156600
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**Roto rezkarji GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Mali roto rezkar iz karbidne trdine z držalom  $\varnothing$  3 mm.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Oblika	G0313
Opis oblike	Koničasti lok
$\varnothing$ glave	3 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	fina
Celotna dolžina	40 mm
Kratica ozobja	Z5
$\varnothing$ držala	3 mm
Dolžina glave	13 mm
Serija	Ozobje Z5
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		