

**Garant****Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: D1210****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	543200 D1210
GTIN	4045197609861
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Posebej čvrsto držalo Ø 8 mm.

**Roto rezkar GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Krogla** (KUD).

**Uporaba:**

Za rezkanje z najvišjo obremenitvijo.

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Oblika	Okrogla glava
Kratica ozobja	Z7
Ø glave	12 mm
Celotna dolžina	50 mm

Opis oblike	Krogla
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø držala	8 mm
Dolžina glave	10 mm
Serijska	Ozobje Z7
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		