

Garant**Mali roto rezkarji Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: F0313****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546900 F0313
GTIN	4045197156839
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Mali roto rezkarji iz karbidne trdine s držalom \varnothing 3 mm. **Krožni lok** (RBF).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

\varnothing glave	3 mm
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Oblika	F0313
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Celotna dolžina	40 mm
Kratica ozobja	Z7
Opis oblike	Okrogli lok
\varnothing držala	3 mm
Dolžina glave	13 mm
Serija	Ozobje Z7
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		