

Garant**Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114500, TiAlN, Tip: 1-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115355 1-10
GTIN	4045197197627
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Ojačano jedro.

S koničnjem oblike C.

Tehnični opis

Korak premera svedrov	0,5 mm
Število svedrov	19
Območje vrtanja	1 - 10 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 338

Toleranca nazivnega \emptyset	h8
Kot konice	130 stopinj
Kot spirale	35 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	ne
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	37 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	6 m/min	S
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Spiralni svedri HSS-EFS \emptyset DC h8 3 mm	114450 3
Spiralni svedri HSS-EFS \emptyset DC h8 4 mm	114450 4
Spiralni svedri HSS-EFS \emptyset DC h8 7 mm	114450 7
Spiralni svedri HSS-EFS \emptyset DC h8 9 mm	114450 9
Spiralni svedri HSS-EFS \emptyset DC h8 8,5 mm	114450 8,5
Spiralni svedri HSS-EFS \emptyset DC h8 1,5 mm	114450 1,5
Spiralni svedri HSS-EFS \emptyset DC h8 10 mm	114450 10
Spiralni svedri HSS-EFS \emptyset DC h8 6 mm	114450 6
Spiralni svedri HSS-EFS \emptyset DC h8 4,5 mm	114450 4,5

Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 5,5 mm	114450 5,5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 9,5 mm	114450 9,5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 2,5 mm	114450 2,5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 2 mm	114450 2
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 3,5 mm	114450 3,5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 6,5 mm	114450 6,5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 8 mm	114450 8
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 7,5 mm	114450 7,5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 5 mm	114450 5
Spiralni svedri HSS-EFS Ø DC h8 1 mm	114450 1