

## Navoj Kontrolni navojni prstan, dober, 6g, Navoj: M18



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486010 M18
GTIN	2050001037206
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

#### Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Napotek:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

### Tehnični opis

Kakovost	6g
Navoj	M18
Korak navoja	2,5 mm
Kalibriranje	L12

Vrsta šablone	Šablona
Tolerančno polje	g
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	M
Kakovost	6
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, dober

**Storitve**

DAkkS-kalibriranje Kontrolni navojni prstan maksimalni Ø 100 mm	028640 100
Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni Ø 20 mm	028600 20