

Garant**Mali roto rezkarji Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: AS0613****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546900 AS0613
GTIN	4045197156730
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Mali roto rezkarji iz karbidne trdine s držalom Ø 3 mm. **Valjasta oblika (ZYAS), s čelnim ozobjem.**

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Kratica ozobja	Z7
Ø glave	6 mm
Oblika	AS0613
Celotna dolžina	43 mm
Opis oblike	Valj s čelnim ozobljenjem
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø držala	3 mm
Dolžina glave	13 mm
Serija	Ozobje Z7

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		