

Garant**Garnitura malih roto rezkarjev, 10-delna Z7 – polfini, križno ozobljeni,
Karbidna trdina****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546940
GTIN	4045197156938
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto rezkarji so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Garniture z izbranimi roto rezkarji v največkrat uporabljenih oblikah in dimenzijah. Držalo Ø 3 mm.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 546900 vel. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.

Tehnični opis

Kratica ozobja	Z7
Vrsta ozobja	križno ozobljeni

Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Serija	Ozobje Z7
Rezalni material	Karbidna trdina
Ø držala	3 mm
Število brusnih čepov	10
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Pribor

Mali roto rezkarji Z7 – polfini, križno ozobljeni Tip G0313	546900 G0313
Mali roto rezkarji Z7 – polfini, križno ozobljeni Tip C0313	546900 C0313
Mali roto rezkarji Z7 – polfini, križno ozobljeni Tip F0313	546900 F0313
Mali roto rezkarji Z7 – polfini, križno ozobljeni Tip D0605	546900 D0605
Mali roto rezkarji Z7 – polfini, križno ozobljeni Tip AS0313	546900 AS0313
Mali roto rezkarji Z7 – polfini, križno ozobljeni Tip C0613	546900 C0613
Mali roto rezkarji Z7 – polfini, križno ozobljeni Tip AS0613	546900 AS0613
Mali roto rezkarji Z7 – polfini, križno ozobljeni Tip M0613	546900 M0613
Mali roto rezkarji Z7 – polfini, križno ozobljeni Tip D0302	546900 D0302
Mali roto rezkarji Z7 – polfini, križno ozobljeni Tip G0613	546900 G0613