

Navoj Kontrolni navojni trn, dober, Navoj: M42



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486020 M42
GTIN	4045197213129
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

Dobra in izmetna stran na ločenih trnih (DIN 2240, 2. del, oblika GE).

Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

Tolerančni razred 6H (do M 1,4 = 5H).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napotek:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

Tehnični opis

Kakovost	6H
Korak navoja	4,5 mm
Navoj	M42
Tolerančno polje	H
Vrsta navoja	M
Standard	DIN 13
Kakovost	6

Vrsta šablone	Šablona
Kalibriranje	L11
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni trni, dober

Storitve

DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni trn, dober ali izmet maksimalni \varnothing 90 mm	028540 90
Kalibriranje kontrolnega navojnega trna, dober ali izmet maksimalni \varnothing 60 mm	028500 60