

HOLEX**Plošča za zaključno obdelavo, Ø 76,2 mm, Primerjava zrnatosti: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554053 100
GTIN	4045197525949
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Hitrovpensalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Univerzalna in zmogljiva **najlonska brusna koprena**.

Uporaba:

Za čiščenje, odstranjevanje in matiranje kovinskih površin.

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Tehnični opis

Izvedba	A crs
Stopnja preciznosti	groba
Primerjava zrnatosti	100
Ø plošče	76,2 mm

Brusno sredstvo	Najlonska koprena
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 76,2 mm
Maksimalno število vrtljajev	18000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna koprena

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmtrda Zunanji Ø 75 mm	554089 75
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmsrednje trda Zunanji Ø 75 mm	554093 75
Gumijasti brusni krožniki z držalom M14trda Zunanji Ø 75 mm	554094 75
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmmehka Zunanji Ø 75 mm	554091 75
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmpolfina Zunanji Ø 75 mm	554092 75
Gumijasti brusni krožniki z držalom M14trda Zunanji Ø 75 mm	554088 75
Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 75 mm	554090 75